



Cosmopol EL-VI UPRC M

Ayakkabı Ve Taban İçin İlaç Aktivite

1-YÜKLEME: Tutkal süren operatörle birlikte, tabanların ve merdane, zenne ve özel olarak bot modellerin konulması için tasarlanmış, yan yana ilerleyen 6 modern taşıma bandı vardır.

2-BUHARLAŞTIRMA: Taban ve ayakkabı körüklü tünele girer ve yapıştırıcı solventinin buharlaşmasını hızlandırmak için tasarlanmış güçlü hava püskürtülür. Tünelde buharlaştırılan solvent bir kanal aracılığıyla geri kazanılır ve canlanır.

3-REAKTİVASYON: Taban ve ayakkabı körüğün üstündedir, ısıtma boruları altından geçer. İlacı tekrar aktif eden ısıtma işlemi, malzemeler için uygun duruma getirebilir.

4-BİTİRME: Taban ve ayakkabı, operatör tarafından doğrudan birleştirmeye ve preslenmeye hazır halde makinadan alınır. UPRC - Hızlandırılmış buharlaştırma ve doğrusal taşıma tüneli, kombine bir buharlaşma ve son reaktivasyon sistemi ile, tabanlarda ve ayakkabıların / botların alt kısmında, pres işlemi için birleşmeden önce mükemmel bir şekilde yapıştırıcının canlanmasını sağlar. Çalışma döngüsü 4 adımda gerçekleştirilir, yükleme, buharlaştırma-reaktivasyon ve bitirme. Solventin hızlandırılmış buharlaştırma işlemi (geleneksel cihazlarda 25-30 dakikaya karşı yaklaşık 3 dakika), montalama sürecinden tasarruf sağlar ve buharlaşmaya ayrılmış zamanın azaltılmasına izin verir. UPRC M Temel model. Termoregülatör tek olduğundan kurutucu sıcaklık ayarı ayakkabı ve taban için farklı yapılamamaktadır. Aktive eden ışık ayarı ayakkabı ve taban için farklı ayarlanabilmektedir. Makine, termoregülasyonun kontrolü ve reaktivasyonun dijital yönetimi için 3 farklı programın seçilmesini sağlayan elektronik kontrol sistemi ile donatılmıştır. Ürün özellikleri değişebilmektedir.

Teknik Veri	
Üretim	1600 / 8 saat
Ebatlar	160x105x378 cm
Ağırlık	620 Kg.
Güç Beslemesi	400V. / 50Hz.



Ürün Videosu



+902125563239



satis@elitmakina.com



www.elitmakina.com



elitmakinacom